

Absaugung

Eine Übersicht über die von uns verwendeten Absaugadapter.

- Adapter osVAC M32 auf Standard Staubsauger Adapter (zum Verwenden von "normalen" Düsen): [osVAC Adapter M32-R30](#)
- [osVAC nozzle](#)
- H32 (Spiralschlauch 32mm) auf F32 (osVAC Aufnahme weiblich 32mm) osVAC Adapter (aus F360 Projekt s.u. exportiert)

Weitere Ressourcen

- [osVAC Projektseite](#)
- [osVAC F32 / F25 Basic incl. osVAC Neo version + Fusion 360 project](#)
- [osVAC neo Projekt](#)

Version #5

Erstellt: 24 Februar 2025 20:56:08 von Manuel Knodel

Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2025 21:14:03 von Manuel Knodel